

Garant GRIDLINE

ESD-omara za orodje kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/model: 800/6A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. **Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

- **Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm

Število predalov	6
ESD-oprema	da
ESD-neprevodne komponente	Vsi deli iz umetne mase
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD	da
Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	750 mm
Masa	133 kg
Višina	800 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Globina	700 mm
Uporabna višina	700 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
ESD ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	972450 800
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 100 mm	972453 100
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 150 mm	972453 150
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 200 mm	972453 200
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 75 mm	972453 75
ESD-predal 100 mm	972454 100

ESD-predal 150 mm	972454 150
ESD-predal 200 mm	972454 200
ESD-predal 75 mm	972454 75