

Garant GRIDLINE

ESD-montažni voziček za predale, 26×24G, Višina mm/število predalov: 685/0**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972447 685/0 |
| GTIN | 4067263124986 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in **prevodni** fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, Ø 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Za opremljanje s predali 26×24G št. 972455.

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.
- Ozemljitev prek koles.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Višina | 685 mm |
| Ozemljitev | Ozemljitev prek koles |
| Ohišje zgoraj odprto | ne |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Uporabna višina | 400 mm |
| Ø koles | 125 mm |
| ESD-oprema | da |
| Maksimalna nosilnost | 600 kg |
| Globina | 700 mm |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| s povišanim robom | da |
| ESD-neprevodne komponente | Vsi deli iz umetne mase |
| Širina | 750 mm |
| Masa | 55 kg |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 400 mm |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Značilnost blagovnega imena | 26x24G |
| Vrsta izdelka | Montažni voziček |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|---------------------------------------|-------------|