

Garant GRIDLINE

ESD-montažni voziček za predale, 26×24G, Višina mm/število predalov: 985/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in **prevodni** fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, Ø 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Za opremljanje s predali 26×24G št. 972455.

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**
- **Ozemljitev prek koles.**

Tehnični opis

ESD-oprema	da
Ohišje zgoraj odprto	ne
Ø koles	125 mm
ESD-neprevodne komponente	Vsi deli iz umetne mase

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	985 mm
Širina	750 mm
Ozemljitev	Ozemljitev prek koles
Masa	65 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
s povišanim robom	da
Uporabna višina	700 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina	700 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------