

Garant GRIDLINE

ESD-predal 50 kg, 26×24G, Predal s prednjo višino: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972453 50
GTIN	4067263126287
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Tehnični opis

Uporabna širina v G	26
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna globina v G	24
Masa	11 kg
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Uporabna širina	650 mm
Uporabna višina	25 mm
Uporabna globina	600 mm
Prednja višina	50 mm

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal