

Garant GRIDLINE

**ESD ohišje omare za orodje za predale, 26×24G, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972450 900
GTIN	4067263126225
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 30×28G, **ESD prevodno** po DIN EN 61340-5-1, primerno za predale 26×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Primerne predale nadete pod št. 972453.

**Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

**Napotek:**

- **Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

**Tehnični opis**

Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	41 kg
ESD-oprema	da

ESD-neprevodne komponente	Vsi deli iz umetne mase
Globina	700 mm
Višina	900 mm
Globina v G	28
Ozemljitev	Ozemljilni priključek na ohišju
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Širina v G	30
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD	da
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------