

Garant GRIDLINE

ESD ohišje omare za orodje za predale, 26×24G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972450 1250 |
| GTIN | 4067263126249 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 30×28G, **ESD prevodno** po DIN EN 61340-5-1, primerno za predale 26×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Primerne predale nadete pod št. 972453.

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

- **Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Širina | 750 mm |
| Masa | 50 kg |
| Globina v G | 28 |
| ESD-neprevodne komponente | Vsi deli iz umetne mase |

| | |
|--|---------------------------------|
| Širina v G | 30 |
| Vklj. z ozemljilnim kablom ESD | da |
| Maksimalna nosilnost | 4000 kg |
| Globina | 700 mm |
| ESD-oprema | da |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Višina | 1250 mm |
| Ozemljitev | Ozemljilni priključek na ohišju |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G |
| Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|---------------------------------------|-------------|