

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972473 50
GTIN	4067263126409
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano**.

**Tehnični opis**

Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina v G	36
Uporabna globina v G	24
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Uporabna širina	900 mm
Masa	14 kg
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Področje uporabe	Omara za orodje
Prednja višina	50 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24

Uporabna višina	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal