

Garant GRIDLINE

ESD ohišje omare za orodje za predale, 36×24G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972470 1250
GTIN	4067263126515
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

ESD-prevodno ohišje omare za orodje v 40×28G, primerno za predale 36×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Ujemajoči predali pod št. 972473.

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.

Tehnični opis

Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina	1150 mm
Število vrat	0
Globina	700 mm

Vklj. z ozemljilnim kablom ESD	da
Uporabna višina za predale	1150 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Višina	1250 mm
Ozemljitev	Ozemljilni priključek na ohišju
Maksimalna nosilnost	4000 kg
ESD-oprema	da
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Masa	58 kg
Število predalov	0
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------