

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972473 250
GTIN	4067263126461
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano.**

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	50 kg
Uporabna širina	900 mm
Prednja višina	250 mm
Masa	24 kg
Uporabna globina	600 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna širina v G	36
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Področje uporabe	Omara za orodje

Uporabna globina v G	24
Uporabna višina	225 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal