

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	8 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SSDCN 1616H09
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	9 mm
Podložna ploščica	269005 12
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500