

Garant GRIDLINE

ESD-omara za orodje kompletno s predali 50 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 800/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.

Lakiranje:

Korpus in korpus predalov v svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Napotek:

- **Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	36×24
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	36

Masa	138 kg
Uporabna višina	700 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	1000 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Globina	700 mm
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
ESD ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	972470 800
ESD-predal Predal s prednjo višino 100 mm	972473 100
ESD-predal Predal s prednjo višino 150 mm	972473 150
ESD-predal Predal s prednjo višino 200 mm	972473 200
ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972473 75