

Garant GRIDLINE

ESD-omara za orodje kompletno s predali 50 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 900/6A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**Lakiranje:**

Korpus in korpus predalov v svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Napotek:

- **Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna globina predalov v G	24

Uporabna širina predalov v G	36
Globina	700 mm
Širina	1000 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna višina	800 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Višina	900 mm
Masa	151 kg
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
ESD ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	972470 900
ESD-predal Predal s prednjo višino 150 mm	972473 150
ESD-predal Predal s prednjo višino 200 mm	972473 200
ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972473 75