



## Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine, Število svedrov: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789021 10
GTIN	4058546414849
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

- 2 rezili. Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra MS2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

V PACKOUT kompatibilni plastični kaseti.

#### Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

#### Vsebina:

Sveder za udarno vrtanje art. 789000: po 1 kos vel. 5; 5 ;6 ;6 dolžina 110 mm; vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12 dolžina 160 mm

### Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje

Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

## Pribor

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 10X160 mm	789000 10X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 12X160 mm	789000 12X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 5X110 mm	789000 5X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X110 mm	789000 6X110
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 6X160 mm	789000 6X160
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus Ø × celotna dolžina 8X160 mm	789000 8X160