

**Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine MX4, Število svedrov: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789062 7
GTIN	4058546414801
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. Višja hitrost vrtanja zaradi 4-rezilne glave. Dvojna življenjska doba v primerjavi s svedri z 2-rezilno glavo. Oblika z velikim volumnom in 4-kratno spiralo. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejša zakrivljena konica: natančnejše vrtanje, brez zdrsov na površini, agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtanja.

PGM-certificirano – potrjeno natančne izvrtine, primerne za vložke, tako za kemična kot za mehanska sidra.

V PACKOUT kompatibilni plastični kaseti.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine. Zasnova s **4 spiralami** za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Vsebina:

Sveder za udarno vrtanje art. 789050: po 1 kos

Vel. 5; 6 dolžina 115 mm;

Vel. 6; 8; 8; 10 dolžina 165 mm;

Vel. 12 dolžina 160 mm

Tehnični opis

Pakiranje	Kaseta iz umetne mase
Število rezil Z	7
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen