



## Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), Število svedrov: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787012 8
GTIN	4058546510312
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Karbidna plošča z **ostro brušenimi rezili in večnamenskim rezalnim kotom**. **Centrno brušenje** omogoča natančno navrtanje tudi na trdih površinah. Steblo iz poboljšane posebnega jekla. V PACKOUT kompatibilni plastični kaseti.

#### Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

#### Vsebina:

Sveder art. 787001: po 1 kos vel. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

#### Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

### Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijaka nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski sveder

## Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4 mm	787001 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 5 mm	787001 5
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 6 mm	787001 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 8 mm	787001 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 10 mm	787001 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 12 mm	787001 12