

## Garnitura udarnih svedrov iz karbidne trdine, Število svedrov: 7



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789021 7
GTIN	4058546414832
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

- **2 rezili. Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra MS2 v vrtnem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.**

V PACKOUT kompatibilni plastični kaseti.

#### Uporaba:

Za vrtnje betona, naravnega kamna in zidov.

#### Vsebina:

Sveder za udarno vrtnje art. 789000: po 1 kos vel. 5; 6 dolžina 110 mm; vel. 5,5; 6; 8; 10; 12 dolžina 160 mm

### Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtnje
Držalo	SDS Plus

Vrsta izdelka

Sveder za kamen

**Pribor**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus  $\emptyset$  × celotna dolžina 6X110 mm

789000 6X110

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus  $\emptyset$  × celotna dolžina 12X160 mm

789000 12X160