


**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU9215, Širina zareze w: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273296 8
GTIN	4067263126706
Razred artikla	21H

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	8 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HU9215
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
GG(G)	primerno	100 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		