

**HOLEX**

## Delavniški voziček vklj. z univerzalno garnituro orodja. 241-delno za 7 predale, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	689500 1
GTIN	4067263129516
Razred artikla	66H

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktni delavniški voziček s 7 predali. Predali so opremljeni z **241-delno garnituro univerzalnega orodja HOLEX**, ki vsebuje naslednje: Vijačne ključe, klešče, 1/4-palčne in 1/2-palčne nasadne ključe, udarna orodja, klešče za varnostne obroče, izvijače in dodatno opremo. Orodje **6 predalov** v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku. Orodje v spodnjem predalu lahko prosto vstavite in posamično dopolnite z dodatnimi orodji.

#### Obseg dobave:

Delavniški voziček s polnim izvlekom in 7 predali: 1× art. 914705 vel. 7  
 Merilna oprema in pribor – 22-delni: 1× št. 689501 vel. 1 vložek iz trde pene  
 1× št. 081437 vel. BLACK LED-žepna svetilka, z baterijami  
 1× št. 085154 vel. B pisala za trajno označevanje Dura-Ink® 15  
 1× št. 096845 vel. CLEAR komfortna zaščitna očala  
 1× št. 410200 vel. 150 pomično merilo, Nonius 1/20  
 1× št. 458800 vel. HM zarisovalna igla iz karbidne trdine  
 1× št. 461805 vel. 300 jekleni meter upogljiv, ozek, nerjaven, matiran s hrbtno delitvijo  
 1× št. 462014 vel. 3 tračni meter mm/palec odčitavanje  
 1× št. 466200 vel. 2 plastični zložljivi meter  
 1× št. 467436 vel. 400 aluminijasta vodna tehtnica, z magnetom  
 1× št. 844525 vel. 1 F noži za kable s plastičnim ročajem, zložljivi  
 1× št. 845010 vel. 10 komplet rezil za lomljenje 10-delni, 18 mm »experience«  
 1× št. 845039 vel. 160 univerzalni nož z ročajem iz litega cinka, za 18 mm rezila

- 1× št. 452600 vel. 150X100 kotniki z naslonom, natančnost 2  
Garnitura ključev – 21-delna: 1× št. 689501 vel. 2 vložek iz trde pene  
1× št. 613950 vel. 21; 22 viličasto obročni ključ  
1× št. 613960 vel. 9 garnitura obročno viličastih ključev  
1× št. 614805 vel. 7; 8; 10; 13; 17 viličasti ključ/obročni ključ z ragljo  
1× št. 622201 vel. 7; 8; 10; 13 nasadni ključ z ročajem, dolg  
1× št. 813961 vel. 200 viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja  
Garnitura nasadnih ključev 1/4 in 1/2 palca – 115-delna: 1× št. 689501 vel. 3 vložek iz trde pene  
1× št. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 šestrobi vložek, 1/4 palca  
1× št. 631720 vel. 3; 4; 5 vložek s šestrobim izvijačem, 1/4 palca, kratek  
1× št. 632090 vel. 1/4 raglja preklopna, 1/4 palca z izmetačem  
1× št. 632420 vel. 50; 100 podaljšek, 1/4 palca  
1× št. 633029 vel. 116 t-ročaj, 1/4 palca  
1× št. 633520 vel. 1/4 kardanski zglob 1/4 palca  
1× št. 640190 vel. 1/2 raglja preklopna, 1/2 palca z izmetačem  
1× št. 641020 vel. 125; 255 podaljšek, 1/2 palca  
1× št. 641320 vel. 295 t-ročaj, 1/2 palca  
1× št. 641620 vel. 1/2 kardanski zglob, 1/2 palca  
1× št. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 dvanajstrobi vložek, 1/2 palca  
1× št. 643220 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 vložek s šestrobim izvijačem, 1/2 palca  
1× št. 675597 vel. 71 garnitura vijačnih nastavkov, 71-delna  
1× št. 676566 vel. 1 držalo za izvijač z magazinom s 1/4-palčnimi vijačnimi nastavki, z ragljo in magnetom  
1× št. 676668 vel. 60 držalo za izvijač z magnetom za 1/4-palčne vijačne nastavke  
1× št. 676950 vel. 4/4 adapter z 1/4-palčnim C 6,3 6-kotnim držalom  
Garnitura izvijačev – 32-delna: 1× št. 689501 vel. 4 vložek iz trde pene  
1× št. 625701 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 izvijač za Torx®  
1× št. 627225 vel. 9 garnitura šestrobih kotnih izvijačev, ponikljano  
1× št. 660701 vel. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 izvijač za profil z režo, z močnim ročajem  
1× št. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5 izvijač za profil z režo, kratek  
1× št. 668401 vel. 0; 1; 2; 3 izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem  
1× št. 668471 vel. 1; 2 izvijač za profil Phillips, kratek  
Garnitura klešč – 12-delna: 1× št. 689501 vel. 5 vložek iz trde pene  
1× št. 702995 vel. 180 vanadijeve kombinirane klešče, gole, z dvokomponentno prevleko ročaja  
1× št. 706145 vel. 250 vodovodne klešče s čeljustmi atramentirane, s prevleko ročaja  
1× št. 713195 vel. 200 ploščate okrogle škarje ravne, gole, s prevleko ročaja  
1× št. 713595 vel. 200 ploščate okrogle škarje upognjene, gole, s prevleko ročaja  
1× št. 719805 vel. J1; J2 klešče za notranje varovalne obročke, oblika C, ravne čeljusti  
1× št. 719905 vel. A1; A2 klešče za zunanje varovalne obročke, oblika A, ravne čeljusti  
1× št. 725245 vel. 160 stranske ščipalne klešče gole, s prevleko ročaja  
1× št. 818305 mali rezalec za cevi s 4 rezalnimi kolesci  
1× št. 860351 vel. 50 vzmetna sponka  
Garnitura brusnih sredstev in udarnega orodja – 18-delna: 1× št. 689501 vel. 6 vložek iz trde pene  
1× št. 517420 vel. 250 komplet pil z dvokomponentnim držajem 5-delni v torbi na kolesa

1× št. 557660 vel. F Univerzalno abrazivno čistilo  
 1× št. 575000 vel. 4 žična ročna krtača, jeklena žica gladka 0,35 mm  
 1× št. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 izbijači z vodilnim tulcem  
 1× št. 750530 vel. 500 ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem  
 1× št. 755500 vel. A400 gumijasto kladivo črna  
 Dodatni artikeln – 21-delni: 1× št. 081670 vel. 500 magnetno prijemalo fleksibilno  
 1× št. 115051 vel. 1-10 garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti  
 1× št. 580800 vel. lok ročne žage za kovine z ročajem, z bimetalnim rezilom, 24 zob  
 1× št. WM0002 vel. E igralne karte

**Napotek:**

**Orodje ob dobavi ni nameščeno. Pošiljanje opremljenega delavniškega vozička art. 689500 vel. 1 je možno samo znotraj EU.**

**Tehnični opis**

Število predalov	7
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

**Pribor**

LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Fleksibilno magnetno prijemalo Vlečna sila magneta 500 g	081670 500
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Udobna zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096845 CLEAR
Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti Tip 1-10	115051 1-10
Pomično merilo Nonij 1/20 Merilno območje 150 mm	410200 150
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip HM	458800 HM
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjavenmat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300
Tračni meter, mm/colska skala Dolžina traku 3 m	462014 3
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Vodna tehtnica iz aluminijaz magnetom Dolžina 400 mm	467436 400

Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna v rolo-torbici Dolžina brez nasadila 250 mm	517420 250
Univerzalni brusni kamni Tip F	557660 F
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 4	575000 4
Lok ročne žage za kovino z ročajemz bimetalnim listom, 24 zob	580800
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613950 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613950 22
Garnitura obročno viličastih ključev Število ključev 9	613960 9
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 10 mm	614805 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 13 mm	614805 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 17 mm	614805 17
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 7 mm	614805 7
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo Zev ključa 8 mm	614805 8
Izvijači za matice z ročajemdolge Zev ključa 10 mm	622201 10
Izvijači za matice z ročajemdolge Zev ključa 13 mm	622201 13
Izvijači za matice z ročajemdolge Zev ključa 7 mm	622201 7
Izvijači za matice z ročajemdolge Zev ključa 8 mm	622201 8
Izvijači Torx® Profil Torx® TX10	625701 TX10
Izvijači Torx® Profil Torx® TX15	625701 TX15
Izvijači Torx® Profil Torx® TX20	625701 TX20
Izvijači Torx® Profil Torx® TX25	625701 TX25
Izvijači Torx® Profil Torx® TX6	625701 TX6
Izvijači Torx® Profil Torx® TX7	625701 TX7
Izvijači Torx® Profil Torx® TX8	625701 TX8
Izvijači Torx® Profil Torx® TX9	625701 TX9
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9	627225 9
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631720 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 100 mm	632420 100
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632420 50
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 125 mm	641020 125
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642120 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642120 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642120 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642120 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642120 17

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642120 18
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642120 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642120 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642120 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642120 24
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643220 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643220 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643220 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 17 mm	643220 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643220 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643220 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643220 8
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 10 mm	660701 10
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 2,5 mm	660701 2,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm	660701 3,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm	660701 5,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 7 mm	660701 7
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 8 mm	660701 8
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 4 mm	664201 4
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 5,5 mm	664201 5,5
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664201 6,5
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 0	668401 0
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 1	668401 1

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 2	668401 2
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 3	668401 3
Izvijač za profil Phillips, kratek Velikost križne zarez 1	668471 1
Izvijač za profil Phillips, kratek Velikost križne zarez 2	668471 2
Garnitura vijačnih nastavkov 71-delna Število delov 71	675597 71
Ročaj z magazinom s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z ragljo in magnetom Tip 1	676566 1
Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavek z magnetom Dolžina rezila 60 mm	676668 60
Adapter s 1/4-colskim 6-kotnim držalom C 6,3 Tip 4/4	676950 4/4
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	702995 180
Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 250 mm	706145 250
Polokrogle klešče, ravne, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713195 200
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713595 200
Klešče za varnostne obroče Tip J1	719805 J1
Klešče za varnostne obroče Tip J2	719805 J2
Klešče za varnostne obroče Tip A1	719905 A1
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	725245 160
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 0,9 mm	748000 0,9
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 1,4 mm	748000 1,4
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 1,8 mm	748000 1,8
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 2,4 mm	748000 2,4
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 2,8 mm	748000 2,8
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 3,4 mm	748000 3,4

Izbijač z vodilno tulko Ø konice 3,9 mm	748000 3,9
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 4,9 mm	748000 4,9
Izbijač z vodilno tulko Ø konice 5,9 mm	748000 5,9
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 500 g	750530 500
Kladivo iz gume, črne barve Tip A400	755500 A400
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 200 mm	813961 200
Mali rezalec za cevi s 4 rezalnimi kolesci	818305
Nož za kable z ročajem iz umetne mase, zložljiv Tip 1F	844525 1F
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10
Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm Celotna dolžina 160 mm	845039 160
Vzmetna sponka Vpenjalne letve 50 mm	860351 50
Delavniški voziček z v celoti izvlečljivimi predali Število predalov 7	914705 7