

HOLEX

Delavniški voziček vklj. z garnituro orodja za električarje, 111-delno za 6 predale, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	689505 1
GTIN	4067263129509
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Kompaktni delavniški voziček s 7 predali. Predali so opremljeni s **111-delno garnituro HOLEX za električarje**, ki vsebuje naslednje: Vijačni ključiči, kleščice, nasadni ključiči 3/8 in 1/2 palca, izvijačiči, dopolnilni izdelki in orodja za snemanje izolacije, rezanje in stiskanje. Orodje zgornjih **5 predalov** v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku. Preostale 2 predale je mogoče opremiti po individualnih željah.

Obseg dobave:

Delavniški voziček s polnim izvlekom in 7 predali: 1× art. 914705 vel. 7
 Merilna oprema in pribor – 22-delni: 1× št. 689506 vel. 1 vložek iz trde pene
 1× št. 085154 vel. B pisala za trajno označevanje Dura-Ink® 15
 1× št. 096845 vel. CLEAR komfortna zaščitna očala
 1× št. 410200 vel. 150 pomično merilo, Nonius 1/20
 1× št. 452600 vel. 150X100 kotniki z naslonom, natančnost 2
 1× št. 458800 vel. HM zarisovalna igla iz karbidne trdine
 1× št. 461805 vel. 300 jekleni meter upogljiv, ozek, nerjaven, matiran s hrbtno delitvijo
 1× št. 462014 vel. 3 tračni meter mm/palec odčitavanje
 1× št. 466200 vel. 2 plastični zložljivi meter
 1× št. 467475 vel. 250 vodna tehnica stikalne omarice z magnetom
 1× št. 844525 vel. 1 F noži za kable s plastičnim ročajem, zložljivi
 1× št. 845010 vel. 10 komplet rezil za lomljenje 10-delni, 18 mm »experience«
 1× št. 845039 vel. 160 univerzalni nož z ročajem iz litega cinka za 18 mm rezila

Garnitura ključev – 22-delna: 1× št. 689506 vel. 2 vložek iz trde pene
 1× št. 613333 vel. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 viličasti ključ, enostranski, popolnoma izoliran
 1× št. 614833 vel. 10; 11; 13; 14; 19; 24 enostranski obročni ključ z ragljo, popolnoma izoliran
 1× št. 618203 vel. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 enostranski obročni ključ, popolnoma izoliran
 1× št. 814006 vel. 200 viličasti ključ s polžem, izoliran po VDE
 Garnitura nasadnih ključev 3/8 in 1/2 palca – 35-delna: 1× št. 689506 vel. 3 vložek iz trde pene
 1× št. 637681 vel. 3/8 raglja preklopna, 3/8 palca z izmetačem, popolnoma izolirana
 1× št. 637683 vel. 3/8 t-ročaj, 3/8 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 637685 vel. 125 podaljšek, 3/8 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 637687 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 šestrobi vložek, 3/8 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 637689 vel. 5; 6; 8 vložek s šestrobim izvijačem, 3/8 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 643801 vel. 1/2 raglja preklopna, 1/2 palca, popolnoma izolirana
 1× št. 643803 vel. 1/2 t-ročaj, 1/2 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 643805 vel. 125 podaljšek, 1/2 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 643807 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 šestrobi vložek, 1/2 palca, popolnoma izoliran
 1× št. 643809 vel. 5; 6; 8; 10 vložek s šestrobim izvijačem, 1/2 palca, popolnoma izoliran
 Garnitura izvijačev – 21-delna: 1× št. 689506 vel. 4 vložek iz trde pene
 1× št. 625780 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30- izvijač za električarje za Torx®, popolnoma izoliran
 1× št. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 izvijač za električarje za profil z režo, popolnoma izoliran
 1× št. 665050 vel. 3 enopolni preizkuševalnik fazne napetosti
 1× št. 668631 vel. 0; 1; 2; 3; 4 izvijač za električarje za profil Phillips, popolnoma izoliran
 Dodatni artikeln – 2-delni: 1× št. 081670 vel. 500 magnetno prijemalo fleksibilno
 1× št. 473320 vel. 9917 multimeter
 1× št. WM0002 vel. E igralne karte

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno. Pošiljanje opremljenega delavniškega vozička art. 689505 vel. 1 je možno samo znotraj EU.

Tehnični opis

Število predalov	6
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
---	--------------

Fleksibilno magnetno prijemalo Vlečna sila magnetna 500 g	081670 500
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Udobna zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096845 CLEAR
Pomično merilo Nonij 1/20 Merilno območje 150 mm	410200 150
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip HM	458800 HM
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjavenmat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300
Tračni meter, mm/colska skala Dolžina traku 3 m	462014 3
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Vodne tehtnice za stikalne omare z magnetom Dolžina 250 mm	467475 250
Multimeter Tip naprave 9917	473320 9917
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 10 mm	613333 10
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 11 mm	613333 11
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 13 mm	613333 13
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 14 mm	613333 14
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 17 mm	613333 17
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 19 mm	613333 19
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 24 mm	613333 24
Enostranski viličasti ključiv celoti izolirani Zev ključa 8 mm	613333 8
Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 10 mm	614833 10
Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 11 mm	614833 11
Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 13 mm	614833 13
Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 14 mm	614833 14
Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 19 mm	614833 19
	614833 24

Enostranski obročni ključ z ragljov celoti izolirani Zev ključa 24 mm

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 10 mm 618203 10

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 13 mm 618203 13

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 14 mm 618203 14

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 17 mm 618203 17

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 19 mm 618203 19

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 24 mm 618203 24

Enostranski obročni ključiv celoti izolirani Zev ključa 8 mm 618203 8

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX10 625780 TX10

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX15 625780 TX15

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX20 625780 TX20

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX25 625780 TX25

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX30 625780 TX30

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX8 625780 TX8

Izvijači za elektrikarje Torx®,v celoti izoliran Profil Torx® TX9 625780 TX9

Raglja, dvosmerna, 3/8 cole, z izmetačemv celoti izolirani Tip 3/8 637681 3/8

T-ročaj, 3/8-colskiv celoti izolirani Tip 3/8 637683 3/8

Podaljšek, 3/8 colov celoti izolirani Celotna dolžina 125 mm 637685 125

6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 10 mm 637687 10

6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 11 mm 637687 11

6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 12 mm 637687 12

6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 13 mm 637687 13

6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 14 mm	637687 14
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 15 mm	637687 15
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 16 mm	637687 16
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 17 mm	637687 17
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 18 mm	637687 18
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 19 mm	637687 19
6-kotni nastavek, 3/8-colskiv celoti izolirani Zev ključa 8 mm	637687 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 5 mm	637689 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 6 mm	637689 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 8 mm	637689 8
Raglja, dvosmerna, 1/2 colev celoti izolirani Tip 1/2	643801 1/2
T-ročaj, 1/2-colskiv celoti izolirani Tip 1/2	643803 1/2
Podaljšek, 1/2 colev celoti izolirani Celotna dolžina 125 mm	643805 125
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 10 mm	643807 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 11 mm	643807 11
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 12 mm	643807 12
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 13 mm	643807 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 14 mm	643807 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 16 mm	643807 16

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 17 mm	643807 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 18 mm	643807 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 19 mm	643807 19
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 22 mm	643807 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colskiv celoti izolirani Zev ključa 24 mm	643807 24
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 10 mm	643809 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 5 mm	643809 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 6 mm	643809 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiv celoti izolirani 6-kotnik 8 mm	643809 8
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 10 mm	663301 10
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 2,5 mm	663301 2,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3 mm	663301 3
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3,5 mm	663301 3,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 4 mm	663301 4
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 5,5 mm	663301 5,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 6,5 mm	663301 6,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 8 mm	663301 8
Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti Širina rezila 3 mm	665050 3

Izvičaj za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 0	668631 0
Izvičaj za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668631 1
Izvičaj za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668631 2
Izvičaj za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 3	668631 3
Izvičaj za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 4	668631 4
Garnitura klešč, 4-delna VDE-izolirane Število klešč 4	700121 4
Klešče papigaročaja VDE izolirana Celotna dolžina 250 mm	705746 250
Precizni snemalec izolacije, brezstopenjsko nastavljanje za Ø vodnika 016-08 mm	728501 016-08
Stiskalne klešče za kableske končnike za presek vodnika 10 mm ²	729456 10
Male škarje za kable Celotna dolžina 160 mm	730100 160
Škarje za električarje z dvokomponentnimi ročaji in rezilom za žico Celotna dolžina 140 mm	768802 140
Viličasti ključ s polžem VDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	814006 200
Nož za kable z ročajem iz umetne mase, zložljiv Tip 1F	844525 1F
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10
Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm Celotna dolžina 160 mm	845039 160
Delavniški voziček z v celoti izvlečljivimi predali Število predalov 7	914705 7