

Garant GRIDLINE

**ESD-ohišje 24G za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina ohišja: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972040 200
GTIN	4067263126690
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **Za v celoti izvlečljive predale** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Uporaba:**

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini št. 972017, ESD delovne mize št. 972150–972195.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

**Napotek:**

- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.**
- **Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.**

**Tehnični opis**

Višina	200 mm
Uporabna višina	125 mm
Širina v G	24
Globina	650 mm

Širina	600 mm
Masa	9,6 kg
Uporabna višina za predale	125 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina v G	26
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

---

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------