

Garant GRIDLINE

ESD-ohišje 24G za individualno opremljanje s predali, 20×20G, Višina ohišja: 300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972040 300
GTIN	4067263129608
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **Za v celoti izvlečljive predale** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini št. 972017, ESD delovne mize št. 972150–972195.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

- Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
- Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

Tehnični opis

Višina	300 mm
Širina	600 mm
Uporabna višina za predale	225 mm
Globina	650 mm

Globina v G	26
Masa	11,6 kg
Uporabna višina	225 mm
Širina v G	24
Uporabna površina predalov v G	20×20
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------