

**ESD-predal, 20×20G, Predal s prednjo višino: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972045 75
GTIN	4067263129646
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

**Primerno za:**

Vsa ESD-ohišja 24G.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

**Napotek:**

Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

**Tehnični opis**

Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Prednja višina	75 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina v G	20
Uporabna višina	50 mm

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Predal