

Garant GRIDLINE

**ESD Vario delovna miza z ohišjem, višina 850 mm, ESD-plošča, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Delovna plošča iz 50 mm volumsko prevodne vezane plošče. Vrhnja obloga iz prevodnega HPL-laminata EGB 0,8 mm. Spodnja stran je obložena z belim laminatom. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm. Z ojačevalnim profilom v obliki notranje jeklene cevi.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Obseg dobave:

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ohišje in možni deli svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Napotek:

Centralna izvrtina za ozemljitveni element art. 972827, vel INT2W na spodnji strani ESD-delovne plošče. Ozemljilni element je treba naročiti posebej.

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Višina	850 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina	750 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina	1500 mm
Serija	vario
Število predalov	6
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
ESD-predal Predal s prednjo višino 100 mm	972035 100
ESD-predal Predal s prednjo višino 125 mm	972035 125
ESD-predal Predal s prednjo višino 150 mm	972035 150
ESD-predal Predal s prednjo višino 200 mm	972035 200
ESD-predal Predal s prednjo višino 50 mm	972035 50
ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972035 75
ESD-ohišje 24G za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 800 mm	972040 800
ESD-delovna plošča Dolžina plošče 1500 mm	972160 1500
ESD-nožni del Število izvlečljivih predelkov 800 mm	972180 800
Kotna ojačitev Tip 1	972195 1