

**Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238310 10
GTIN	4047109082359
Razred artikla	24J

Opis**Izvedba:**

K temu paše: št. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M in 268878 BK8425.

Napotek:

Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301. Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 6IP
ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 06T1..
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	29,5; 35,5
Dolžina grobega nastavljanja S	3,5 mm
Zunanji Ø D ₁	10 mm
Uporabna dolžina L ₁	28,5 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP	239653 6IP
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
