

## Garnitura krilnih vrat, Širina predala 26G, Višina vključno z okvirjem: 1200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	935710 1200
GTIN	4067263130062
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Vrata so ojačana na notranji strani. Zaklepanje s premičnim ročajem in **cilindrično ključavnico**. Garnitura za pritrditev je sestavljena iz 2 krilnih vrat, 2 stranskih tečajev in 2 prislonskih letev. Regalna polja za drsnimi vrati je mogoče opremiti s policami, predali in izvlečljivimi policami.

#### Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

#### Napotek:

Vrata so dobavljiva tudi z vmesnih višinah. Cena po ponudbi.

### Tehnični opis

Globina okvirja	80 mm
Uporabna višina	1100 mm
Področje uporabe	Predalni regal
Višina vključno z okvirjem	1200 mm
Debelina materiala	1,2 mm

Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Širina predala 26G
Vrsta izdelka	Krilna vrata