



Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt, Število delov: 18



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 667262 18 |
| GTIN | 4013288229991 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Ročaj **Kraftform** z zamenljivimi stebli z dolžino 154 mm (vključno z ključem za stikalne omare), v celoti izoliranimi za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 6000/VDE 0682-201 in preizkuševalnik napetosti (do 250 V po VDE 0680/6). V čvrsti zložljivi torbici iz tkanine z samopritrdilnim zapiranjem in zanko za pas.

Prednosti:

Iskalnik orodja »Take it Easy« z barvnim označevanjem po profilih – **za enostavno in hitro iskanje.**

Vsebina:

Stebila s ploščato konico: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5

Stebila s konico za profil Phillips: PH1 in PH2

Stebila s konico Pozidriv: PZ1 in PZ2

Steblo Philipps/ploščato steblo (kombinirani profil): PH/S1 in PH/S2 (kombinirani profil)

Steblo Pozidriv/ploščato steblo (kombinirani profil): PZ/S1 in PZ/S2 (kombinirani profil)

4-kotnik: 8 mm in 1/4-colski (dolžina 89 mm)

Trikotnik: 9 mm (dolžina 89 mm)

Dvojni nastavek: (dolžina 89 mm)

Preizkuševalnik napetosti art. 665030: Vel. 3

Ročaj Kraftform za zamenljiva stebila art. 667411: Vel. 1

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---|
| Število delov | 18 |
| Pogonski profil | 4-kotni nasadni ključ |
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips |
| Pogonski profil | Izvijač s kombiniranim profilom Phillips/ploščati |
| Pogonski profil | Ključ z dvojnimi nastavki |
| Pogonski profil | Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv |
| Pogonski profil | 3-kotni nasadni ključ |
| Oznaka proizvajalca | KK VDE 18 Universal 1 |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Vrtljiva kapa | ne |
| Vrsta izdelka | Izvijač |

Pribor

Ročaj Kraftform VDE, posamično Tip 1

667411 1