

**Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238310 20
GTIN	4047109082366
Razred artikla	24J

**Opis****Izvedba:**

K temu paše: št. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M in 268878 BK8425.

**Napotek:**

**Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301.** Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

**Tehnični opis**

Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	39; 44
ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 06T1..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 6IP
Dolžina grobega nastavljanja S	3,5 mm
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	37,5 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP	239653 6IP