

Garant**Izvijač (ponudba), Število delov: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	667533 10
GTIN	4067263129929
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan **ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Dvojno steblo je iz posebnega kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Natančno izdelane konice so črne barve.

Vsebina:

2 stebli s ploščato konico: 0,8×4 mm/0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm/1×5 mm

po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2

1 steblo za Pozidriv: Vel. 1/vel. 2

2 stebli s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25

2 stebli za šestkotnik: 2,5/3 mm; 4/5 mm

1 držalo za vijačne nastavke: 1 St.

1 2K-zvezek: 1 St.

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
-----------------	------------------

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Število delov	10
Material ročaja	Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Vrtljiva kapa	ne
Funkcija raglje	ne
S šilom	ne
Teleskopski ročaj	ne
Vrsta izdelka	Izvijač