

**TNGA 160408, KBN25M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255662 ME
GTIN	4960664507566
Razred artikla	25H

**Opis****Izvedba:**

**CBN obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Zvrst: KBN25M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Posnetje roba rezalnih robov	ME
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 200 m/min

Globina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		