

**Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238310 30
GTIN	4047109082373
Razred artikla	24J

**Opis****Izvedba:**

K temu paše: št. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 in 268887 K10.

**Napotek:**

**Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301.** Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 8IP3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 0902..
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	47; 56
Dolžina grobega nastavljanja S	5 mm
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	45 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
8IP3

239653 8IP3

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50