


Garant**DNGA 150608, KB7205, Področje uporabe: HART**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255720 HART |
| GTIN | 4045197511492 |
| Razred artikla | 21H |

Opis

Izvedba:

Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.

KB 7205: prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.

Zvrst: KB7205

Posnetje roba rezalnih robov: 0,2 mm×25°

Globina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,15 mm/v

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------------|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Posnetje roba rezalnih robov | 0,2 mm×25° |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Globina reza a_p | 0,1 - 0,9 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Področje uporabe | HART |
| Podajanje f | 0,05 - 0,15 mm/v |
| Zvrst | KB7205 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | Keramika |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNGA 150608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Značilnost blagovnega imena | KB7205 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|----------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 250 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 210 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 180 m/min | H |
| GG(G) | pogojno primerno | 250 m/min | K |
| neprekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |