

**VNGA 160404, KBN35M, Tip: MET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255679 MET
GTIN	4960664544851
Razred artikla	25H

**Opis****Izvedba:**

**CBN obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimizacijo pri prekinjenem rezanju.

Zvrst: KBN35M

Posnetje roba rezalnih robov: MET

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 180 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	MET
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 180 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Zvrst	KBN35M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNGA 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN35M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		