

**Lepilni trak, ojačan s tkanino UV-odporni, prozoren, Širina×dolžina (mm×m):
48X20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Trak tesa® Ultra Power Clear je bil razvit za notranjo in zunanjo uporabo. Zaradi visoke UV- in temperaturne obstojnosti se lahko uporablja tudi v ekstremnih vremenskih razmerah in temperaturah od -10°C do +90°C. Prozorni trak za popravila je idealen za aktivnosti na prostem, seveda pa nudi tudi dragoceno podporo pri (začasnih) popravilih v gospodinjstvu.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	20 m
Širina	48 mm
Natezna trdnost	3,5 N/mm
Oznaka proizvajalca	4665
temperaturna obstojnost do	-10 - 90 °C

Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Lepilna moč na jeklu	0,9 N/mm
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Barva	prozoren
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Nosilni material	PE-film
Finost tkanine	30 struktura
Raztegljivost	27 %
Črtalo na voljo	ne
Debelina	0,17 mm
Značilnost blagovnega imena	prozoren
Vrsta izdelka	Lepilni trak