



Fino nastavljiva glava KOMET® B301, Ø Dmin: 120mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238301 120
GTIN	4047109005761
Razred artikla	24B

Opis

Izvedba:

S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.

Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v Ø z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

Uporaba:

Za izvrtanje od Ø 29,5 do 199 mm.

Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

Napotek:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in obračalne rezalne ploščice (glejte kataloško skupino 26) naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Območje vretena: 120 - 141 mm

Prevesna dolžina L₁: 90 mm

ABS®, Ø držala D_s: 80

Uporaba: 238310 60

Garnitura vpenjalnih vijakov: 249900 SW10

Tehnični opis

Uporaba	238310 60
Območje vretena	120 - 141 mm
ABS®, Ø držala D _s	80

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	120
Prevesna dolžina L_1	90 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	249900 SW10
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov DIN 913 10-delna Pogon SW10	249900 SW10
Vložek za fino struženje KOMET® M302 Tip 60	238310 60