



Li-ionska akumulatorska celica možnost ponovnega polnjenja, Tip: AA2000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Visokokakovostna litijeva baterija ANSMANN mikro AA z varnostno ploščo za visoko varnost in vgrajeno polnilno vtičnico tipa C.

Vgrajena varnostna plošča ščiti pred prekomernim polnjenjem, preobremenitvijo, kratkim stikom in globoko izpraznitvijo. Preprosto polnjenje akumulatorja s komercialno dostopnim polnilnim kablom tipa C. Za napajanje lahko uporabite računalnik, prenosno baterijo ali napajalnik USB (5 V). Akumulator lahko polnite tudi z litijevim polnilnikom akumulatorjev (polnilni tok največ 2,6 A). Indikator ravni napolnjenosti na pozitivnem priključku. Med polnjenjem utripa rdeče. Če je akumulator popolnoma napolnjen, lučka neprekinjeno sveti rdeče. Najv. neprekinjen tok praznjenja 0,5 A, kapaciteta energije 0,74 Wh.

Obseg dobave:

4× Li-Ion akumulator Mignon AA tipa 2000 + 4-v-1 s kablom tipa C.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	1800 mAh
možnost ponovnega polnjenja	da
Vrsta akumulatorja	Mignon, AA

Podatkovni list

Kemijska sestava	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	4
Napetost akumulatorja	1,5 V
Mednarodna velikost izvedbe	LR6
Vrsta izdelka	Akumulator