

**Li-ionska akumulatorska celica možnost ponovnega polnjenja, Tip: AAA500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Visokokakovostna litijeva baterija ANSMANN mikro AAA z varnostno ploščo za visoko varnost in vgrajeno polnilno vtičnico tipa C. Vgrajena varnostna plošča ščiti pred prekomernim polnjenjem, preobremenitvijo, kratkim stikom in globoko izpraznitvijo. Preprosto polnjenje akumulatorja s komercialno dostopnim polnilnim kablom tipa C. Za napajanje lahko uporabite računalnik, prenosno baterijo ali napajalnik USB (5 V). Akumulator lahko polnite tudi z litijevim polnilnikom akumulatorjev (polnilni tok največ 2,6 A). Indikator ravni napoljenosti na pozitivnem priključku. Med polnjenjem utripa rdeče. Če je akumulator popolnoma napolnjen, lučka neprekinjeno sveti rdeče. Najv. neprekinjen tok praznjenja 2 A, kapaciteta energije 3,26 Wh.

**Obseg dobave:**

4x Li-Ion akumulator Micro AAA tipa 500 + 4-v-1, s kablom tipa C.

**Tehnični opis**

Napetost akumulatorja	1,5 V
možnost ponovnega polnjenja	da
Kemijska sestava	Li-ionski

Vrsta akumulatorja	Micro, AAA
Kapaciteta akumulatorja	400 mAh
Število vključenih akumulatorjev	4
Mednarodna velikost izvedbe	LR3
Vrsta izdelka	Akumulator