


HOLEX**Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 10,4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG1582 10,4 |
| GTIN | 4067263133193 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:****Kot št. 150182****Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

- **Natančni rezultati obdelave pri ročni in strojni uporabi.**
- **Tek brez poskakovanja orodja z izjemno neenakomerno delitvijo rezil za privlačne površine.**
- **Optimalna življenjska doba orodja z visokozmogljivo prevleko TiAlN.**
- **Visoka procesna varnost z optimiziranim odvajanjem odrezkov.**
- **Privlačno razmerje med kakovostjo in ceno.**

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|--------|
| Celotna dolžina L | 50 mm |
| minimalni Ø grezila za izvrtino od | 2,5 mm |
| Toleranca držala | h9 |
| Število rezil Z | 3 |

| | |
|---|---------------------------------|
| za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M5 |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ² | 0,12 mm/v |
| Zunanji Ø | 10,4 mm |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Delitev rezil grezila | neenakomerna |
| Standard | DIN 335 C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | zelena |
| Serijska | Pro Steel |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 75 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 70 m/min | N |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 20 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 18 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 12 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 20 m/min | K |
| CuZn | primerno | 20 m/min | N |

| | |
|-------------|------------------|
| Uni | primerno |
| mokro maks. | primerno |
| suho | pogojno primerno |

Pribor

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z
neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm

150182 10,4