


**HOLEX****Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1582 19
GTIN	4067263134343
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot št. 150182****Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

- **Natančni rezultati obdelave pri ročni in strojni uporabi.**
- **Tek brez poskakovanja orodja z izjemno neenakomerno delitvijo rezil za privlačne površine.**
- **Optimalna življenjska doba orodja z visokozmogljivo prevleko TiAlN.**
- **Visoka procesna varnost z optimiziranim odvajanjem odrezkov.**
- **Privlačno razmerje med kakovostjo in ceno.**

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

**Tehnični opis**

za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Toleranca držala	h9
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	63 mm

minimalni $\varnothing$ grezila za izvrtino od	3,5 mm
Zunanji $\varnothing$	19 mm
Število rezil Z	3
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Serijska	Pro Steel
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 750 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	12 m/min	S
GG(G)	primerno	20 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N

Uni	primerno
mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150182 19
Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° Število grezil 6	150342 6
Garnitura stožčastih grezil HOLEX Pro Steel art. 150182 v kaseti 90° Število grezil 7	150342 7