

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7625, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Primerno za:

GARANT rezkar za plano rezkanje št. 214200, št. 214202 in št. 214205.

Vsebina:

50 × 214241 INOX

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Vsebina	50
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKR 1203 AFTN
Zvrst	HB7625
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

SEKT 1204 AFTN Tip INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Tip UNI	214440 UNI