

Garant**SEKT 1204 AFTN, HB735, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT rezkar za plano rezkanje št. 214200, št. 214202 in št. 214205.

Vsebina:

50 × 214312 UNI

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

Tip	UNI
Vsebina	50
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKR 1203 AFTN
Zvrst	HB735
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	450 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

SEHT 1204 AFSN Tip UNI	214310 UNI
SEKT 1204 AFTN Tip UNI	214312 UNI