


**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirano, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1646 M6
GTIN	4067263135135
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Kot art. 132645. Tolerančni razred: ISO 2 6H****Tehnični opis**

Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	18 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	80 mm
Vrsta navoja	M
Ø navoja	6 mm
Ø držala D _s	6 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	4,9 mm

Velikost navoja	M6
Standard	DIN 371
Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E M M6

132645 M6