

metabo**Kotni brusilnik, Tip: 613052840**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

- Brezkrtačni akumulatorski kotni brusilnik nove generacije: zmogljiv kot 1100-vatni napajalnik, zahvaljujoč 40 % večji moči
- Brezkrtačni motor brez vzdrževanja z največjo učinkovitostjo in maksimalno priročnostjo
- Zaščitni pokrov, nastavljen brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju
- Paket akumulatorskih baterij je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v katerem koli delovnem položaju
- Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Številne znamke, ena akumulatorska baterija: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Obseg dobave:

Zaščitni pokrov, podpora prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ z dvema luknjama, brez akumulatorskega paketa in brez polnilnika.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	8 m/s ²
------------------------------------	--------------------

Število vrtljajev v prostem teku	10000 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Priključni navoj	M14
Oznaka proizvajalca	W 18 LT BL 11-125
Največja globina rezanja	33 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Karton
Masa	1,8 kg
Delovni hrup	92 dB
Vrsta izdelka	Kotni brusilnik