

Garant**GARANT Master Eco GARNITURA HB7130-2, desno, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255162 20
GTIN	4067263134077
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:**

1× vpenjalno stružno držalo št. 250000 in 40× rezalne obračalne ploščice št. 250158 HB7130-2.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Standard	Tovarniški standard
Standard	DIN ISO 5610
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020X12
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba

Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje