

Garant**GARANT Master Eco GARNITURA HB7130-2, desno, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265132 20
GTIN	4067263135517
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:**

1× vpenjalno držalo št. 260290 in 40× rezalne obračalne ploščice št. 260462 HB7130-2.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020X11
Celotna dolžina L	90 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Standard	DIN ISO 5610
Velikost držala	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje