


Garant**GARANT Master Eco GARNITURA HB7130-2, levo, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265133 25
GTIN	4067263135548
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:**

1× vpenjalno držalo št. 260291 in 40× rezalne obračalne ploščice št. 260462 HB7130-2.

Tehnični opis

Standard	Tovarniški standard
Standard	DIN ISO 5610
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525H11
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje