


Garant**GARANT Master Eco GARNITURA HB7130-2, levo, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255163 20
GTIN	4067263134091
Razred artikla	29W

Opis**Obseg dobave:**

1× vpenjalno stružno držalo št. 250001 in 40× rezalne obračalne ploščice št. 250158 HB7130-2.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Standard	DIN ISO 5610
Dolžina glave L ₁	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	90 mm
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020X12
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba

Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje