

**HOLEX****TMSERROR, Struktura koprene: 1000/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5115 1000/5
GTIN	4067263136125
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

**Brusna koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole. Brez korozijsko ogroženih sestavin, primerna za suho in mokro uporabo (kot št. 556110; 556115).**

kot 556115.

**Prednosti:**

- Prilagoditev obliki obdelovanca.
- Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
- Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
- Za suho in mokro obdelavo.
- Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

**Uporaba:**

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.

**Vsebina:**

**5 koles/paket.**

**Napotek:**

**Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.**

## Tehnični opis

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	115 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	115 mm × 10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Brusna koprena v zvitku Struktura koprene 1000

556115 1000