

**HOLEX****Lončasta ščetka Jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5721 65XM14
GTIN	4067263136408
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Ustreza št. 572103.

**Uporaba:**

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z **notranjim navojem M14.**

**Tehnični opis**

Navoj M	M14
Debelina ščetin	0,5 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Varnostni oporni obroč	ne
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

---

## Pribor

Lončasta ščetkaJeklena žica 0,50 mm Ø ščetke D1×navoj M  
65XM14 mm

572103 65XM14