

**HOLEX****Lončasta ščetka Jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5730 60
GTIN	4067263136156
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z **notranjim navojem M14**.

Ustreza št. 573005. Z **notranjim navojem M14**.

**Uporaba:**

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Debelina ščetin	0,35 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

---

## Pribor

Lončasta ščetkaJeklena žica 0,35 mm Ø ščetke D1 60 mm

573005 60