

HOLEX**Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1: 80mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5732 80 |
| GTIN | 4067263136149 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z **notranjim navojem M14**.

Ustreza št. 573205. Z **notranjim navojem M14**.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Navoj M | M14 |
| Maksimalno število vrtljajev | 8500 min ⁻¹ |
| Ø ščetke D ₁ | 85 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 25 mm |
| Debelina ščetin | 0,3 mm |
| Material obloge | INOX-žica |
| Posukanje | valovita |
| Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |

Pribor

Lončasta ščetka NOX-žica 0,30 mm Ø ščetke D1 80 mm

573205 80